

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6681.000 Premium-Panel

Staat: 17-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6681.000 - Premium-Panel Roestvaststaal

Premium-Panel van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), bestand tegen hogedrukreiniging.



## Functies

Bestelnr.	CP 6681.000
Uitvoering	Met draagarmaansluiting CP 40, roestvaststaal
Voordelen	<p>Bestand tegen hogedrukreiniging: de afdichting ligt tussen twee vlakken en wordt door het vastschroeven van de vlakken optimaal gecomprimeerd.</p> <p>Geschikt voor ultrareine zones: Schroefbevestiging om aan de hoge eisen van het levensmiddelenbereik te voldoen. Verzonken met kunststof afdekpluggen of opliggende zeskantschroeven.</p>
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Afmetingen	Breedte: 530 mm Hoogte: 360 mm Diepte: 120 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 IP X9
Geschikt voor draagarmaansluiting	boven of onder (door het draaien van de behuizing)
Cleanroom class	Luchtzuiverheidsklasse 1 volgens DIN EN ISO 14 644-1
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

# Funcities

---

Nettogewicht	8,835 kg
Brutogewicht	9,3 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Product omschrijving	CP Premium-Panel, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 530x360x120 mm BxHxD, met draagarmaansluiting, IP 69K

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration
--------------	--