

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6700.000

## CX lessenaar onderdeel

Staat: 11-7-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6700.000 - CX lessenaar onderdeel

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



## Functies

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Bestelnr.                       | CX 6700.000   |
| Uitvoering                      | Onderdeel   |
| Materiaal                       | Kast: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting<br>Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm                 |
| Oppervlak                       | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating<br>structuurlak<br>Montageplaat: verzinkt                                    |
| Kleur                           | RAL 7035  |
| Levering                        | Behuizing boven open<br>Deur resp. dubbele deur voor, met 3-punts sluitsysteem<br>Montageplaat<br>Bodemplaten<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Afmetingen                      | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 675 mm<br>Diepte: 400 mm   |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 520 mm x 625 mm   |

# Funcities

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Aantal deuren                       | 1   |
| Deuropeningshoek                    | 130°  |
| IK-code                             | IK10  |
| Opmerking                           | Voor het afsluiten van het lessenaar-onderdeel is een afsluitplaat nodig<br>Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-middendeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig<br>Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-middendeel en een lessenaar-bovendeel nodig |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55   |
| Protection category NEMA            | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Basismateriaal                      | Plaatstaal  |
| Aantal sluitingen                   | 1   |
| Uitvoering sluiting                 | 3-punts sluitsysteem  |
| Binnenwerk                          | 3 mm dubbelbaard  |
| Sluiting                            | Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem<br>Aantal sluitingen: 1<br>Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard   |
| Leveringseenheid                    | 1 st.   |
| Nettogewicht                        | 31 kg   |
| Brutogewicht                        | 33 kg   |
| Douanetariefnummer                  | 94032080  |
| ETIM 9                              | EC000784  |
| ETIM 8                              | EC000784  |
| ECLASS 8.0                          | 27180504  |
| Product omschrijving                | CX-lessenaarsysteem, lessenaar onderdeel, BHD: 600x675x400 mm, plaatstaal   |

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit