Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6701.600

Lessenaaronderdelen

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

TP 6701.600 - Lessenaaronderdelen

TP TopConsole-onderdelen, vier breedten en twee verschillende diepten vormen de basis voor elke TopConsole-oplossing. De AX-slotplaat zorgt voor een homogeen uiterlijk. Met de meegeleverde tweedelige bodemplaten is een eenvoudige kabelgeleiding te realiseren.

Functies

Bestelnr.	TP 6701.600
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal
Oppervlak	Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing boven open Deur resp. dubbele deur met espagnoletsluiting (bij een diepte van 400 mm aan de voorzijde, bij een diepte van 500 mm aan de voor- en achterzijde) Montageplaat Bodemplaten
Afmetingen montageplaat (B x H)	699 mm x 625 mm
Aantal deuren	1
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 675 mm Diepte: 400 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Opmerking	Als montagehulp voor het sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering, kan het glijstuk VX 5051.172 worden gebruikt
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	40,66 kg
Brutogewicht	41,66 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	TP Lessenaar onderdeel 800x675x400 1MPL

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK