

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.340

Deelmontageplaten, inhangbaar

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.340 - Deelmontageplaten, inhangbaar voor TP, TS, VX SE

Voor inbouw in lessenaar-boven- en -middendeel aan systeem-montagerails voor de interieurofbouw.

Functies

Bestelnr.	TP 6730.340
Product omschrijving	Voor eenvoudige montage aan voor te monteren bevestigingsschroeven.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	Lessenaar-boven- en -middendeel aan systeem-montagerails voor de interieurofbouw Lessenaar-onderdeel aan de zijkant van in diepte gemonteerde systeemchassis of montageprofielen Andere behuizingen aan rails met boringen in het 25 mm-raster
Opmerking	Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk Maximale inbouwbreedte voor deelmontageplaten = lessenaarbreedte minus 100 mm Bij TP is bovendien een rail voor interieurofbouw TP nodig
Afmetingen	Breedte: 700 mm Hoogte: 437 mm
Geschikt voor behuizingstype	TP TS VX SE CX
Geschikt voor	Behuizingstype: TP TS VX SE CX
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	6,455 kg
Brutogewicht	6,795 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	TP Deelmontageplaten, inhangbaar, voor TS, SE, TP, CX, BH: 700x437 mm