

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.500 Lessenaars TP

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.500 - Lessenaars TP

Lessenaars TP, eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Montage van de deksel zonder gereedschap door uitzetijzer. Compatibel met de TS 8-systeemtoebehoren, zoals bijv. sokkels en kabelinvoertules.

Funcities

| | |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr. | TP 6742.500 |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoetsluiting Montageplaat Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig Bodem open voor individuele kabelinvoer |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm Hoogte: 973 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 1.130 mm x 900 mm |
| Diepte boven | 500 mm |
| Diepte onder | 400 mm |
| Aantal deuren | 2 |
| IK-code | IK08 |
| Opmerking | Bij de variant met 2 deuren is de bodemopening tweedelig, er zijn 2 leveringseenheden bodemplaten nodig. |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm Hoogte: 973 mm Diepte boven: 500 mm Diepte onder: 400 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 85,5 kg |
| Brutogewicht | 90 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Product omschrijving | TP-lessenaar, BHD1: 1200x960x400/D2: 500 mm, plaatstaal |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
