


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6746.000

Lessenaar CX

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6746.000 - Lessenaar CX

Eendelige lessenaar voor bediening en bewaking, met royale montageplaat en hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten.



Functies

Bestelnr.	CX 6746.000
Uitvoering	Lessenaars
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak	Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten Deur resp. dubbele deur voor, met 3-punts sluitsysteem Montageplaat Deksel met knevelsluitingen, achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische vergrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig. Bodemplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 970 mm Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	520 mm x 900 mm
Diepte boven	495 mm

Funcities

Diepte onder	400 mm
Aantal deuren	1
IK-code	IK10
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Basismateriaal	Plaatstaal
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 970 mm Diepte boven: 495 mm Diepte onder: 400 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	45 kg
Brutogewicht	48,875 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	CX-lessenaar, BHD: 600x970x400 mm, plaatstaal

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit