

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6748.500 Lessenaars TP

Staat: 21-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6748.500 - Lessenaars TP

Lessenaars TP, eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Montage van de deksel zonder gereedschap door uitzetijzer. Compatibel met de TS 8-systeemtoebehoren, zoals bijv. sokkels en kabelinvoertules.

## Funcities

Bestelnr.	TP 6748.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing, achter en aan de zijanten gesloten Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoetsluiting Montageplaat Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig Bodem open voor individuele kabelinvoer
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 973 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	730 mm x 900 mm
Diepte boven	500 mm
Diepte onder	400 mm
Aantal deuren	1
IK-code	IK08
Opmerking	Bij de variant met 2 deuren is de bodemopening tweedelig, er zijn 2 leveringseenheden bodemplaten nodig.

# Funcities

---

Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Basismateriaal	Plaatstaal
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 973 mm Diepte boven: 500 mm Diepte onder: 400 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	58,9 kg
Brutogewicht	63,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	TP-lessenaar, BHD1: 800x960x400/D2: 500 mm, plaatstaal

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit

---