

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.301 PC-kastsysteem

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.301 - PC-kastsysteem Kast voor tower-PC

Kast voor standaard tower-PC's

Functies

Bestelnr.	IW 6900.301
Uitvoering	Dak voorbereid voor de montage van een werkblad of voor montage aan vlakke delen Bodem voorbereid voor de montage van gegoten voeten of voor montage aan vlakke delen.
Product omschrijving	Met behulp van een bevestigingsriem kunnen universele tower-PC's, tot B/H/D: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) veilig op het aan de deur geschroefde legbord worden bevestigd. De achterste interfaces van de PC zijn bij geopende deur gemakkelijk toegankelijk. Door de reeds voormonteerde ventilator kan de kast direct in gebruik worden genomen.
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal Designstroken: aluminium
Oppervlak	Kast: poedercoating, structuurlak Deur: poedercoating
Kleur	Kast: RAL 7035 Deur: RAL 7015 Designstroken: RAL 7035
Levering	Kast rondom gesloten Draairichting deur rechts Deur met een aan de binnenzijde geschroefd blad Knevelsluiting aan de zijkant Incl. dubbelbaardsluiting Achterwand met twee uitsparingen voor toepassing van de los meegeleverde connectordoorvoer Kabelwartel M20, messing, vernikkeld In linker zijwand voormonteerd ventilatierooster In rechter zijwand voormonteerde ventilator, 55 m ³ /h, 230 V, 50/60 Hz

Funcities

Afmetingen

Breedte: 760 mm

Hoogte: 760 mm

Diepte: 300 mm

Beschermklasse IP volgens IEC 60529

IP 54 in combinatie met meegeleverde connectordoorvoer

Beschermklasse NEMA

NEMA 12 in combinatie met meegeleverde connectordoorvoer

Basismateriaal

Aluminium

Leveringseenheid

1 st.

Nettogewicht

34,2 kg

Brutogewicht

36 kg

Douanetariefnummer

94032080

ECLASS 8.0

27180501

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit