


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.950

Bodems

Staat: 7-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.950 - Bodems voor deurprofielen

Het ruimtebesparende alternatief voor legborden voor de opname van tower-PC's (max. 20 kg). Om aan het deurprofiel van 600 mm brede kasten vast te schroeven.

Functies

| | |
|--------------------------|---|
| Bestelnr. | IW 6902.950 |
| Product omschrijving | Het ruimtebesparende alternatief voor legborden voor de opname van tower-PC's (max. 20 kg). Om aan het deurprofiel van 600 mm brede kasten vast te schroeven. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | RAL 7015 |
| Levering | Bevestigingsriem Bevestigingsmateriaal Montageprofiel |
| Afmetingen | Breedte: 445 mm Hoogte: 159 mm Diepte: 230 mm |
| Belastbaarheid | 20 kg |
| Opmerking | De meegeleverde montageprofielen zijn geschikt voor een deurbreedte van 600 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 4,548 kg |
| Brutogewicht | 4,748 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Functies

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|

| | |
|----------------------|--------|
| Product omschrijving | Bodems |
|----------------------|--------|