

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6902.960 Legbord, uittrekbaar

Staat: 28-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6902.960 - Legbord, uittrekbaar voor TS, PC, IW

Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel, kastbreedte.

## Functies

Bestelnr.	IW 6902.960
Product omschrijving	Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7015
Levering	Incl. 2 telescooprails
Belastbaarheid	300 N oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking	Voor kasten zonder montageplaten
Opmerking	Kunnen ook in 800 mm diepe kasten op TS-basis worden gemonteerd (achterste bevestiging uittrekbaar).
Montagevlak	Breedte: 465 mm Diepte: 545 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS PC IW Breedte: = 600 mm Diepte: = 600 mm = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,854 kg
Brutogewicht	7,215 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620

# Funcities

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Product omschrijving

IW Legbord, uittrekbaar, voor TS, PC, IW, voor kastdiepte 600 mm