

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.980 Legbord, uittrekbaar

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.980 - Legbord, uittrekbaar voor TS, PC, IW

Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel, kastbreedte.

Funcities

Bestelnr.	IW 6902.980
Product omschrijving	Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7015
Levering	Incl. 2 telescooprails
Belastbaarheid	300 N oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking	Voor kasten zonder montageplaten
Montagevlak	Breedte: 465 mm Diepte: 745 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS PC IW Breedte: = 600 mm Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	8,393 kg
Brutogewicht	8,835 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funcities

Product omschrijving

TS Legbord voor TS/PC/IW, uittrekbaar, voor kastbreedte 600 mm en -diepte 800 mm, montagevlak 465x745 mm BxD, plaatstaal, RAL 7035