

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.620

Legbord, vaste inbouw

Staat: 5-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.620 - Legbord, vaste inbouw voor TE

Wordt aan de zijkant aan het voorste en achterste 482,6 (19")-montageframe bevestigd, belastbaarheid: 30 kg.



Funcities

Bestelnr.	DK 7000.620
Product omschrijving	Het legbord wordt direct aan het voorste en achterste 482,6 mm(19")-montageframe voor TE bevestigd.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
Opmerking	Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Montagevlak	Breedte: 505 mm Diepte: 410 mm
Afmetingen	Breedte: 511 mm Hoogte: 22 mm Diepte: 413 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,25 kg
Brutogewicht	3,7 kg

Functies

Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TE Legbord, vaste inbouw, aan het 19 inch-montageframe, 511x22x413 mm BxHxD, 19 inch-niveaustand 495 mm, plaatstaal RAL 7035