


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.190 Sensoren

Staat: 14-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.190 - Sensoren voor CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Universele sensor met twee digitale en één analoge ingang die overeenkomstig de desbetreffende toepassing kunnen worden geconfigureerd.

Functies

Bestelnr.	DK 7010.190
Uitvoering	Universele sensor
Voordelen	Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden	Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechiek. Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden	Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit, de PDU of de IoT-interface aan te geven De sensor beschikt over twee digitale ingangen en een analoge uitgang, die overeenkomstig de desbetreffende toepassing kunnen worden geconfigureerd De digitale ingangen kunnen worden geconfigureerd als 2x bewaking potentiaalvrije contacten, 2x S0-Bus (energiemeetapparaten), of 1x Wiegand-interface (externe Access-systemen). De analoge ingang kan als 4 - 20 mA-interface worden gebruikt
Materiaal	Kunststof
Oppervlak	Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	RAL 9005
Levering	Universele sensor
Aansluiting op de CAN-bus	Direct
Interfaces	2 x RJ45 CAN-bus analoog, 4 - 20 mA 2 digitale ingangen/S0-bus/Wiegand

Funcities

Afmetingen	Breedte: 110 mm Hoogte: 30 mm Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	0...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,127 kg
Brutogewicht	0,157 kg
Douanetariefnummer	85319000
Product omschrijving	Universele sensor, voor aansluiting op de CMC III-processing unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, voorzijde: RAL 9005

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit
