

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.022 CMC III processing units

Staat: 9-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.022 - CMC III processing units

De CMC III-processing unit 19" Edition vormt de basis van het bewakingsysteem CMC III. Er kunnen maximaal 32/16 externe sensoren / CAN-bus-aansluitunits worden aangesloten. De units kunnen via Ethernet aan het datanetwerk worden gekoppeld en via web / USB worden geconfigureerd. Daarnaast kunnen ze alarmmeldingen via een mailserver verzenden en via SNMP aan het netwerkmanagementsysteem van een bedrijf worden gekoppeld.



## Functies

Bestelnr.	DK 7030.022
Uitvoering	Uitvoering 19"
Voordelen	Hoge beschikbaarheid door redundante voeding. Kostenbesparing door optimale benutting van de beschikbare ruimte en aansluittechniek.
Toepassingsgebieden	Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de bouwtechniek.
Mogelijkheden	Centrale bewakingsunit voor het CMC III-systeem. Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet Verzamelt meetgegevens en alarmeert netwerkmanagementsystemen of centrales bij overschrijding van de vrij instelbare grenswaarden.
Uitvoering	Piëzo-signaalgever voor akoestische informatie Tijdfunctie door realtime-klok met NTP
Materiaal	Kunststof Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd

# Funcities

Oppervlak	Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Kast: RAL 7035 Voorzijde: RAL 9005
Levering	CMC III processing unit Basissysteem Geïntegreerd display Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Interfaces bussysteem	RJ45 CAN-bus
Alarm-relaisuitgang	Klem t/m 1,5 mm <sup>2</sup> (max. 24 V DC/1 A)
Mobiele website	Voor Android en Windows mobiel
Netwerkiterface	Ethernet volgens IEEE 802.3 via 10/100BaseT full duplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis-netwerkcamera met VAPIX® Version 3
Aantal sensoren (max.)	16
Opmerking	Voor een hogere beveiliging van het netwerk kunnen niet-versleutelde protocollen worden gedeactiveerd
LED-indicaties (achterzijde)	Netwerkstatus
LED-indicaties (voorzijde)	Status

# Funcities

---

Protocollen	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP met SSL HTTP HTTPS met SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
-------------	--

---

Afmetingen	Breedte: 450 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 144 mm
------------	--

---

Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
---------------------------	--------------

---

Luchtvochtigheid (niet condensierend)	5...95 %
---------------------------------------	----------

---

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

---

Nettogewicht	2,2 kg
--------------	--------

---

Brutogewicht	2,452 kg
--------------	----------

---

Douanetariefnummer	85311095
--------------------	----------

---

ETIM 9	EC002627
--------	----------

---

ETIM 8	EC002627
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------

---

Product omschrijving	CMC III-processing unit 19"-uitvoering
----------------------	--

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

Cyber Security Certificate  
TÜV-geteste veiligheid