

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230 Transponderlezer

Staat: 18-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - Transponderlezer voor CMC III

Lezer voor een gecontroleerde deuropening via transponder.

Functies

Bestelnr.	IT 7030.230
Uitvoering	Transponderlezer
Product omschrijving	CMC III-transponderlezer, voor de vrijgave van rack- of ruimtedeuren, koppeling aan de CMC III Processing Unit via CMC III CAN-bus access, vrijgave door transponderkaart.
Voordelen	Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play Statusindicatie door geïntegreerde LED
Toepassingsgebieden	Voor het monteren van een zichtdeur of plaatstalen deur in plaats van een achterwand.
Mogelijkheden	De deurvrijgave vindt plaats na verificatie door de gebruiker. Toegangsrechten zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface in te stellen. De voeding vindt plaats via de verbinding met de CMC III CAN-bus unit access.
Materiaal	Kunststof
Kleur	Kast: RAL 7035 Voorzijde: RAL 9005
Levering	Transponderlezer Aansluitkabel Handleiding Designcompensatie TS 8 zichtdeuren Montagemateriaal 3 transponderkaarten
Lengte aansluitkabel	3 m
Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)	16
Aantal deelnemers PU compact (max.)	2

Functies

Aantal deelnemers PU (max.)	16
Opmerking	Max. 5 deelnemers per PU bij energievoorziening via PoE
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 190 mm Diepte: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,25 kg
Brutogewicht	0,296 kg
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Product omschrijving	CMC III Kaartlezer voor deuvrijgave

Goedkeuringen

Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit
--------------	--