

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.262 Deuren voor VX IT

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.262 - Deuren voor VX IT voor Automatic Door Opening (ADO)

Zicht- en plaatstalen deuren VX IT, met ventilatiekleppen voor automatische opening tijdens een noodsituatie



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | VX 7030.262 |
| Uitvoering | Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint Veerdemping voor klepopening Magneten voor het vastzetten van de kleppen De kleppen zijn in stroomloze toestand geopend Zichtdeur: 2 x éénlaags veiligheidsglas, getint ééndelig, met ventilatiekleppen Frame: spuitgietaluminium profiel |
| Product omschrijving | Met geïntegreerde ventilatiekleppen voor een automatische openingsfunctie tijdens een noodsituatie of bij stroomuitval. De zichtdeur van het Automatic Door Opening-systeem vervangt de standaarddeur van de VX IT. |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voordelen | <p>Remote-aansturing van het CMC III-systeem is mogelijk</p> <p>Hoge mate van veiligheid door de toepassing van éénlaags veiligheidsglas, getint</p> <p>Hoge stabiliteit door de combinatie van ventilatiekleppen en deurprofielen</p> <p>De ventilatiekleppen steken slechts 200 mm uit in de vluchtweg</p> <p>Geen aanpassing van het sluitsysteem noodzakelijk</p> <p>Het handmatig openen van de deuren heeft geen invloed op de ventilatiekleppen</p> <p>Automatisch openen van de ventilatiekleppen bij stroomuitval</p> |
| Technische gegevens | <p>Opbouw ventilatieklep naar buiten toe: 200 mm (in geopende toestand)</p> <p>Opbouw mechaniek naar binnen toe: 52,5 mm</p> <p>Draairichting deur: rechts (bij ééndelige deuren van rechts naar links te verwisselen)</p> <p>Aansluitkabel vanaf deuraanslag: 2,5 m</p> |
| Mogelijkheden | <p>Aansturing via CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>De geïntegreerde verticale ventilatiekleppen worden tijdens een noodsituatie, zoals bij uitval van het koelsysteem of bij het activeren van een blusinstallatie, automatisch mechanisch geopend</p> <p>Afhankelijk van het ruimtevolumen en de temperatuur wordt de lucht in de ruimte gebruikt voor noodkoeling of kan het blusgas direct het IT-rack instromen</p> <p>Voor de front- en achterzijde moeten altijd deuren van het ADO-systeem worden gebruikt</p> |
| Materiaal | <p>Frame: spuitgietaluminium profiel</p> <p>Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint</p> |
| Levering | <p>Zichtdeur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E</p> |
| bij DC | <p>0,78 A</p> |
| Afmetingen | <p>Breedte: 600 mm</p> <p>Hoogte: 2.000 mm</p> |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | <p>IP 20 bij gesloten ventilatiekleppen</p> |
| Leveringseenheid | <p>1 st.</p> |
| Nettogewicht | <p>34 kg</p> |

Functies

| | |
|----------------------|--|
| Brutogewicht | 35,5 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | Aluminium zichtdeur VX IT ADO, BxH: 600x2000, 2 x éénlaags veiligheidsglas, zonder folie |