

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.273 Deuren voor VX IT

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.273 - Deuren voor VX IT voor Automatic Door Opening (ADO)

Zicht- en plaatstalen deuren VX IT, met ventilatiekleppen voor automatische opening tijdens een noodsituatie



Funcities

Bestelnr.

VX 7030.273

Uitvoering

Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint
Veerdemping voor klepopening
Magneten voor het vastzetten van de kleppen
De kleppen zijn in stroomloze toestand geopend met plaatstalen deur
ééndelig, met ventilatiekleppen
Frame: plaatstaal

Product omschrijving

Met geïntegreerde ventilatiekleppen voor een automatische openingsfunctie tijdens een noodsituatie of bij stroomuitval. De zichtdeur van het Automatic Door Opening-systeem vervangt de standaarddeur van de VX IT.

Funcities

Voordelen	<p>Remote-aansturing van het CMC III-systeem is mogelijk</p> <p>Hoge mate van veiligheid door de toepassing van éénlaags veiligheidsglas, getint</p> <p>Hoge stabiliteit door de combinatie van ventilatiekleppen en deurprofielen</p> <p>De ventilatiekleppen steken slechts 200 mm uit in de vluchtweg</p> <p>Geen aanpassing van het sluitsysteem noodzakelijk</p> <p>Het handmatig openen van de deuren heeft geen invloed op de ventilatiekleppen</p> <p>Automatisch openen van de ventilatiekleppen bij stroomuitval</p>
Technische gegevens	<p>Opbouw ventilatieklep naar buiten toe: 200 mm (in geopende toestand)</p> <p>Opbouw mechaniek naar binnen toe: 52,5 mm</p> <p>Draairichting deur: rechts (bij ééndelige deuren van rechts naar links te verwisselen)</p> <p>Aansluitkabel vanaf deuraanslag: 2,5 m</p>
Mogelijkheden	<p>Aansturing via CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>De geïntegreerde verticale ventilatiekleppen worden tijdens een noodsituatie, zoals bij uitval van het koelsysteem of bij het activeren van een blusinstallatie, automatisch mechanisch geopend</p> <p>Afhankelijk van het ruimtevolumen en de temperatuur wordt de lucht in de ruimte gebruikt voor noodkoeling of kan het blusgas direct het IT-rack instromen</p> <p>Voor de front- en achterzijde moeten altijd deuren van het ADO-systeem worden gebruikt</p>
Materiaal	<p>Frame: plaatstaal</p> <p>Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint</p>
Kleur	RAL 7035
Levering	Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
bij DC	0,78 A
Afmetingen	<p>Breedte: 800 mm</p> <p>Hoogte: 2.000 mm</p>
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20 bij gesloten ventilatiekleppen
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	42 kg
Brutogewicht	46 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX IT plaatstalen deur ADO, BxH 800x2000, RAL7035, 2 x éénlaags veiligheidsglas, folie