

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.285 Deuren voor VX IT

Staat: 14-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.285 - Deuren voor VX IT voor Automatic Door Opening (ADO)

Zicht- en plaatstalen deuren VX IT, met ventilatiekleppen voor automatische opening tijdens een noodsituatie



## Funcities

---

Bestelnr.

VX 7030.285

---

Uitvoering

Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint  
Veerdemping voor klepopening  
Magneten voor het vastzetten van de kleppen  
De kleppen zijn in stroomloze toestand geopend met plaatstalen deur  
tweedelig, verticaal gedeeld, met ventilatiekleppen  
Frame: plaatstaal

---

Product omschrijving

Met geïntegreerde ventilatiekleppen voor een automatische openingsfunctie tijdens een noodsituatie of bij stroomuitval. De zichtdeur van het Automatic Door Opening-systeem vervangt de standaarddeur van de VX IT.

---

# Funcities

Voordelen	<p>Remote-aansturing van het CMC III-systeem is mogelijk</p> <p>Hoge mate van veiligheid door de toepassing van éénlaags veiligheidsglas, getint</p> <p>Hoge stabiliteit door de combinatie van ventilatiekleppen en deurprofielen</p> <p>De ventilatiekleppen steken slechts 200 mm uit in de vluchtweg</p> <p>Geen aanpassing van het sluitsysteem noodzakelijk</p> <p>Het handmatig openen van de deuren heeft geen invloed op de ventilatiekleppen</p> <p>Automatisch openen van de ventilatiekleppen bij stroomuitval</p>
Technische gegevens	<p>Opbouw ventilatieklep naar buiten toe: 200 mm (in geopende toestand)</p> <p>Opbouw mechaniek naar binnen toe: 52,5 mm</p> <p>Draairichting deur: rechts (bij ééndelige deuren van rechts naar links te verwisselen)</p> <p>Aansluitkabel vanaf deuraanslag: 2,5 m</p>
Mogelijkheden	<p>Aansturing via CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>De geïntegreerde verticale ventilatiekleppen worden tijdens een noodsituatie, zoals bij uitval van het koelsysteem of bij het activeren van een blusinstallatie, automatisch mechanisch geopend</p> <p>Afhankelijk van het ruimtevolumen en de temperatuur wordt de lucht in de ruimte gebruikt voor noodkoeling of kan het blusgas direct het IT-rack instromen</p> <p>Voor de front- en achterzijde moeten altijd deuren van het ADO-systeem worden gebruikt</p>
Kleur	RAL 7035
Levering	Deur met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
bij DC	0,78 A
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20 bij gesloten ventilatiekleppen
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	48,5 kg
Brutogewicht	49,5 kg

# Functies

---

Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	2-delige plaatstalen deur VX IT (ADO), BxH 800x2200, RAL7035

---