



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7044.130 Totaalsysteem CAT6

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.130 - Totaalsysteem CAT6 voor Network Cable Organizer

Het Network Cable Organizer totaalstelsysteem biedt een revolutionaire oplossing voor een gestructureerde bekabeling in alle serverracks met een diepte vanaf 800 mm. Overtollige kabellengten - ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat - worden eenvoudig via een veer teruggetrokken.



## Functies

---

Bestelnr.	DK 7044.130
Product omschrijving	Moderne netwerkinfrastructuren vragen bij de bekabeling om maximale performance en flexibiliteit. Een van de componenten hiervoor is de Network Cable Organizer (NCO). Het robuuste 1 HE-montageframe is uitgerust met 24 kabelcassettes. Door een 8 keer snellere montage biedt dit frame een revolutionaire oplossing voor klassieke gestructureerde bekabelingen.
Voordelen	Geordende kabelgeleiding – hierdoor geen belemmering van de luchtcirculatie rondom de netwerk-switches Altijd de juiste lengte: Overtollige kabellengten – ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat – worden eenvoudig via een veer teruggetrokken Elke kabel is 100 % getest en wordt met het van toepassing zijnde meetprotocol geleverd Toegang via de voorzijde – daarom ook ideaal voor montage naderhand in racks met diepten vanaf 800 mm

---

# Funcities

Technische gegevens	CAT6-kabel STP 2 x RJ 45-connectoren per kabel afgeschermd RJ 45-connector met vergulde pinnen Bruikbare kabellengte per cassette: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% koper, 250 MHz
Toepassingsgebieden	Toepasbaar in alle serverracks met een diepte vanaf 800 mm
Mogelijkheden	Bevestiging aan het voorste en achterste 19"-niveau
Materiaal	Montageframe: plaatstaal Cassettes: roestvaststaal, kunststof (POM)
Kleur	Montageframe: RAL 9005 Kabel: rood
Levering	Totaalsysteem CAT6 24 CAT6-cassettes Inbouwset Incl. bevestigingsmateriaal
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Afmetingen	Breedte: 450 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 600 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condensierend)	95 %
Relatieve luchtvochtigheid (niet condensierend)	10 %
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	73269098
ECLASS 8.0	27189265
Product omschrijving	DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: red, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable