


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.140 Totaalsysteem CAT6

Staat: 7-6-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.140 - Totaalsysteem CAT6 voor Network Cable Organizer

Het Network Cable Organizer totaalsysteem biedt een revolutionaire oplossing voor een gestructureerde bekabeling in alle serverracks met een diepte vanaf 800 mm. Overtollige kabellengten - ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat - worden eenvoudig via een veer teruggetrokken.



Functies

Bestelnr.	DK 7044.140
Product omschrijving	Moderne netwerkinfrastructuren vragen bij de bekabeling om maximale performance en flexibiliteit. Een van de componenten hiervoor is de Network Cable Organizer (NCO). Het robuuste 1 HE-montageframe is uitgerust met 24 kabelcassettes. Door een 8 keer snellere montage biedt dit frame een revolutionaire oplossing voor klassieke gestructureerde bekabelingen.
Voordelen	Geordende kabelgeleiding – hierdoor geen belemmering van de luchtcirculatie rondom de netwerk-switches Altijd de juiste lengte: Overtollige kabellengten – ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat – worden eenvoudig via een veer teruggetrokken Elke kabel is 100 % getest en wordt met het van toepassing zijnde meetprotocol geleverd Toegang via de voorzijde – daarom ook ideaal voor montage naderhand in racks met diepten vanaf 800 mm

Functies

Technische gegevens	CAT6-kabel STP 2 x RJ 45-connectoren per kabel afgeschermd RJ 45-connector met vergulde pinnen Bruikbare kabellengte per cassette: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% koper, 250 MHz
Toepassingsgebieden	Toepasbaar in alle serverracks met een diepte vanaf 800 mm
Mogelijkheden	Bevestiging aan het voorste en achterste 19"-niveau
Materiaal	Montageframe: plaatstaal Cassettes: roestvaststaal, kunststof (POM)
Kleur	Montageframe: RAL 9005 Kabel: geel
Levering	Totaalsysteem CAT6 24 CAT6-cassettes Inbouwset Incl. bevestigingsmateriaal
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Afmetingen	Breedte: 450 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 600 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	95 %
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	10 %
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177917248
ECLASS 8.0	27189265