


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7072.200 Borstelstrip

Staat: 5-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7072.200 - Borstelstrip

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Funcities

Bestelnr.	DK 7072.200
Product omschrijving	Voor individuele opbouw van de vlakke delen van een behuizing, wartelplaten en panels. Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.
Voordelen	Opsteekbare vlakken: 10 mm
Mogelijkheden	Max. uitsparingshoogte: 38 mm
Materiaal	Kunststof mantel: 18 mm Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Borstellengte	30 mm
Lengte	2 m
Afmetingen	Lengte: 2 m
Voor materiaaldikten	0,6 - 1,5 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,43 kg
Brutogewicht	0,433 kg
Douanetariefnummer	96035000
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	DK borstelstrip, L: 2 m, borstellengte: 30 mm, voor plaatdikte: 0,6-1,5 mm