

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.510 OCP-deurensset

Staat: 16-1-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.510 - OCP-deurensset voor OCP ORV3-rack

Voor een verhoogde toegangsbeveiliging, inclusief comforthandgreep met drukknop- en veiligheidssluiting.



Functies

Bestelnr.	IT 7100.510
Voordelen	Verhoogde toegangsbeveiliging Optimale servicetoegang door asymmetrisch gedeelde deur achter
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	dompelgrondlak en poedercoating
Kleur	RAL 9005
Levering	Frontdeur, ééndelig, geventileerd Asymmetrisch gedeelde deur aan achterzijde, geventileerd Deur aan de voor- en achterzijde met comforthandgrepen en drukknopsluiting 12 scharnieren
Afmetingen	Breedte: 596 mm Hoogte: 2.236 mm Diepte: 35 mm
Leveringseenheid	2 st.
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177998612
ETIM 9	EC000747