

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7119.140

## Legbord 1 HE, vaste inbouw

Staat: 6-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7119.140 - Legbord 1 HE, vaste inbouw 482,6 mm (19")-systeemboring

482,6 mm (19")/535 mm (metrisch), montagevlak voor kleine actieve componenten zoals bijv. modems of mini-Hub's op inch- of metrische niveaus, belastbaarheid: 10 kg.



## Functies

Bestelnr.	DK 7119.140
Uitvoering	Uitvoering 19"
Product omschrijving	Het ideale montagevlak voor kleine actieve componenten zoals bijv. modems of mini-Hub's.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Belastbaarheid	10 kg oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking	Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk. Vrije opbouwhoogte binnen HE circa 35 mm
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Diepte: 140 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,781 kg
Brutogewicht	0,881 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)

# Funcities

---

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS-IT Legbord 1 HE, vaste inbouw voor 19 inch-bevestigingsniveau, D=140 mm, belastbaarheid 10 kg, plaatstaal, RAL 7035