
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7391.000
Data Rack

Staat: 12-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7391.000 - Data Rack

Data-rack voor optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie en grote beweeglijkheid bij gebruik van de dubbele zwenkwielen.







Functies

Bestelnr.	DK 7391.000
Materiaal	Profielframe, sokkel: plaatstaal Voeten: zinkspuitwerk
General colour	RAL 7035
Kleur	Profielframe, sokkel: RAL 7035 Plint, voeten: RAL 5018
Levering	Torsiestijf profielframe met 19"-boring Stabiele sokkel met geïntegreerde voeten met mogelijkheid tot vastzetten aan de vloer zonder voetplinten Montagetoebehoren
Afmetingen	Breedte: 550 mm Hoogte: 1.500 mm Diepte: 750 mm
Hoogte-eenheden	31 HE
Hoogte-eenheden	31 HE
Afstand tot het tweede bevestigingsniveau, 50 mm raster	150 - 350 mm

© Rittal 2026

Functies

Montage tussen de bevestigingsniveaus	50 mm
Belastbaarheid van de 19"-niveaus	1.500 N
Opmerking	Tweede bevestigingsniveau separaat bestellen
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	16,781 kg
Brutogewicht	17,664 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Product omschrijving	Networking, 550x1500x750