

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7400.000 Data Rack

Staat: 28-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7400.000 - Data Rack

Data-rack voor optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie en grote beweeglijkheid bij gebruik van de dubbele zwenkwielen.



## Functies

Bestelnr.	DK 7400.000
Materiaal	Profielframe, sokkel: plaatstaal Voeten: zinkspuitwerk
General colour	RAL 7035
Kleur	Profielframe, sokkel: RAL 7035 Plint, voeten: RAL 5018
Levering	Torsiestijf profielframe met 19"-boring Stabiele sokkel met geïntegreerde voeten met mogelijkheid tot vastzetten aan de vloer zonder voetplinten Montagetoebehoren
Afmetingen	Breedte: 550 mm Hoogte: 1.900 mm Diepte: 750 mm
Hoogte-eenheden	40 HE
Afstand tot het tweede bevestigingsniveau, 50 mm raster	150 - 350 mm
Montage tussen de bevestigingsniveaus	50 mm

# Funcities

Belastbaarheid van de 19"-niveaus	1.500 N
Opmerking	Tweede bevestigingsniveau separaat bestellen
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	18,5 kg
Brutogewicht	19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Product omschrijving	Networking, 550x1900x750