

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000

Compacte glasvezel-miniverdelers

Staat: 4-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - Compacte glasvezel-miniverdelers met montageplaat en opnamemogelijkheid voor splittercassettes

Compacte glasvezel-miniverdelers van glasvezelversterkt polycarbonaat met montageplaat en PG-wartels. Beschermklasse IP 66.



Functies

Bestelnr.	DK 7451.000
Voordelen	Montageplaat met variabele opnamemogelijkheid voor maximaal twee splittercassettes (cassettebreedte variabel van 92 tot 120 mm) en geïntegreerde beveiliging tegen verdraaien Scheidingsplaat met kamrand voor kabelopvang, ter afdekking van de splittercassette en voor de opname van 2 patchpanels Kabelinvoer via uitdrukpoorten middels wartel (2 x 22,5 mm en 12 x 12,5 mm)
Materiaal	Behuizing met deksel: van glasvezelversterkt polycarbonaat Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyamide Ingeschuimde PU-afdichting
Kleur	RAL 7035

Functies

Levering	Behuizing met uitdrukpoorten voor kabelwartels Scharnierend deksel met afdichting 2 dekselschroeven, verzegelbaar Blinddoppen voor wandbevestiging Montageplaat Scheidingsplaat 12 kabelwartels M12 x 1,5 1 kabelwartel M20 x 1,5
Afmetingen	Breedte: 180 mm Hoogte: 254 mm Diepte: 90 mm
Max. opname bij toepassing van patchpanels	24
Basismateriaal	Polycarbonaat
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 66
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,52 kg
Brutogewicht	1,76 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Product omschrijving	DK Compacte glasvezel-miniverdeler, met montageplaat en opnamemogelijkheid voor splittercassettes, 180x254x90 mm BxHxD, polycarbonaat, RAL 7035