

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000

Compacte glasvezel-miniverdelers

Staat: 25-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - Compacte glasvezel-miniverdelers met montageplaat en opnamemogelijkheid voor splittercassettes

Compacte glasvezel-miniverdelers van glasvezelversterkt polycarbonaat met montageplaat en PG-wartels. Beschermklasse IP 66.



Functies

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | DK 7451.000 |
| Voordelen | Montageplaat met variabele opnamemogelijkheid voor maximaal twee splittercassettes (cassettebreedte variabel van 92 tot 120 mm) en geïntegreerde beveiliging tegen verdraaien Scheidingsplaat met kamrand voor kabelopvang, ter afdekking van de splittercassette en voor de opname van 2 patchpanels Kabelinvoer via uitdrukpoorten middels wartel (2 x 22,5 mm en 12 x 12,5 mm) |
| Materiaal | Behuizing met deksel: van glasvezelversterkt polycarbonaat Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyamide Ingeschuimde PU-afdichting |
| Kleur | RAL 7035 |

Functies

| | |
|--|--|
| Levering | Behuizing met uitdrukpoorten voor kabelwartels Scharnierend deksel met afdichting 2 dekselschroeven, verzegelbaar Blinddoppen voor wandbevestiging Montageplaat Scheidingsplaat 12 kabelwartels M12 x 1,5 1 kabelwartel M20 x 1,5 |
| Afmetingen | Breedte: 180 mm Hoogte: 254 mm Diepte: 90 mm |
| Max. opname bij toepassing van patchpanels | 24 |
| Basismateriaal | Polycarbonaat |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 66 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,52 kg |
| Brutogewicht | 1,76 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Product omschrijving | DK Compacte glasvezel-miniverdeler, met montageplaat en opnamemogelijkheid voor splittercassettes, 180x254x90 mm BxHxD, polycarbonaat, RAL 7035 |