

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300 Energy-Box, 19"

Staat: 13-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - Energy-Box, 19" uittrekbaar

Bedoeld voor de opname van gelijkspannings- en wisselspanningscomponenten, uittrekbare front biedt voor optimale toegang tot de bedradingsruimte van boven en onder.

Functies

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnr. | DK 7480.300 |
| Product omschrijving | In de diepte verstelbare DIN-rail voor 'snap-in'-bevestiging van installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3 (bijvoorbeeld voor de opname van wandcontactdoosstroken. Veiligheidsschakelaars, etc., of gehele installatiegroepen). Kabelbevestiging aan de achterzijde. Twee railkopers met aansluitklemmen op geïsoleerde sokkels. Kunststof kap inclusief reserveveldafdekking. Maximale opnamecapaciteit = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Behuizingshoogte: 3 HE. Behuizingsdiepte: 223 mm. Maximale opnamecapaciteit: 220 mm. Aansluitklemmen: 4 klemmen 35 mm ² , 18 klemmen 16 mm ² (per rail). |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Energy-Box met kunststof blindafdekkingen. Aansluitklemmen 18 aansluitklemmen, 16 mm ² 4 aansluitklemmen, 35 mm ² Trekontlasting Coderingsstroken Borstelstrip |
| Max. delingseenheden à 18 mm | 22 |
| Afmetingen | Breedte: 482,6 mm Diepte: 220 mm |
| Hoogte-eenheden | 3 HE |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 6,1 kg |
| Brutogewicht | 6,14 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC002006 |
| ECLASS 8.0 | 27189268 |
| Product omschrijving | DK Energy-Box, 3HE, uittrekbaar, met gemonteerde N- en PE-rail en borstelstrip, 483,5x132x223 mm BxHxD |
