

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300 Energy-Box, 19"

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - Energy-Box, 19" uittrekbaar

Bedoeld voor de opname van gelijkspannings- en wisselspanningscomponenten, uittrekbare front biedt voor optimale toegang tot de bedradingsruimte van boven en onder.

Functies

Bestelnr.	DK 7480.300
Product omschrijving	In de diepte verstelbare DIN-rail voor 'snap-in'-bevestiging van installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3 (bijvoorbeeld voor de opname van wandcontactdoosstroken. Veiligheidsschakelaars, etc., of gehele installatiegroepen). Kabelbevestiging aan de achterzijde. Twee railkopers met aansluitklemmen op geïsoleerde sokkels. Kunststof kap inclusief reserveveldafdekking. Maximale opnamecapaciteit = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Behuizingshoogte: 3 HE. Behuizingdiepte: 223 mm. Maximale opnamecapaciteit: 220 mm. Aansluitklemmen: 4 klemmen 35 mm ² , 18 klemmen 16 mm ² (per rail).
Kleur	RAL 7035
Levering	Energy-Box met kunststof blindafdekkingen. Aansluitklemmen 18 aansluitklemmen, 16 mm ² 4 aansluitklemmen, 35 mm ² Trekontlasting Coderingsstroken Borstelstrip
Max. delingseenheden à 18 mm	22
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Diepte: 220 mm
Hoogte-eenheden	3 HE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,1 kg
Brutogewicht	6,14 kg
Douanetariefnummer	94032080

Funcities

ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
Product omschrijving	DK Energy-Box, 3HE, uittrekbaar, met gemonteerde N- en PE-rail en borstelstrip, 483,5x132x223 mm BxHxD
