


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7493.230 Stelvoeten

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7493.230 - Stelvoeten met trillingsdemping

Stelvoeten met trillingsdemping.

Functies

Bestelnr.	DK 7493.230
Product omschrijving	Voor de trillingsdemping van behuizingen en ter compensatie van bodemoneffenheden. De stelvoet bestaat uit een schotel van versterkt polyamide en schroef M12, verzinkt, met kogelgewrichtpendel en een antislip- en isolatieplaat voor ont koppeling. De isolatieplaat is bestand tegen water, minerale oliën, benzine, alkalische en zure oplossingen, zouten, zeepsop en reinigingsmiddelen. Ook geschikt voor speciale toepassingen zoals bijv. in de chemie en laboratoria.
Max. belastbaarheid (statisch) per component	300 kg
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 50 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,52 kg
Brutogewicht	0,569 kg
Douanetariefnummer	73181900
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	DK Stelvoeten met trillingsdemping, M12, lengte schroefdraad 50 mm, belastbaarheid=300 kg per stelvoet