


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7526.834 Moduulplaat

Staat: 5-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7526.834 - Moduulplaat voor TE

Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.

## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | TE 7526.834  |
| Uitvoering           | geventileerd   |
| Product omschrijving | Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.  |
| Toepassingsgebieden  | Neem voor een passende selectie van de moduulplaat het volgende in acht:<br>Kastbreedte minus 150 mm<br>Kastdiepte minus 50 mm |
| Materiaal            | Plaatstaal, verzinkt   |
| Levering             | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Afmetingen           | Breedte: 650 mm<br>Diepte: 200 mm  |
| Geschikt voor        | Behuizingstype: TE<br>Breedte: 800 mm  |
| Leveringseenheid     | 1 st.  |
| Nettogewicht         | 0,82 kg  |
| Brutogewicht         | 1,02 kg  |
| Douanetariefnummer   | 94039910   |
| ETIM 9               | EC002620   |
| ECLASS 8.0           | 27189261   |
| Product omschrijving | TE Bodemplaatmodule met ventilatie, voor kastbreedte 600 mm, D=550 mm, plaatstaal verzinkt                                     |