
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 7705.235

Wartelplaat voor metrische wartels

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

EL 7705.235 - Wartelplaat voor metrische wartels voor EL

Omgezette wartelplaat met ingeschuimde afdichting en uitdrukpoorten voor metrische kabelwartels.

Functies

Bestelnr.	EL 7705.235
Product omschrijving	Omgezette wartelplaat met ingeschuimde afdichting en uitdrukpoorten voor metrische kabelwartels M12, M20, M25, M32 en M40.
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Kleur	RAL 7035
Aantal metrische uitdrukpoorten	4 x M12 8 x M20 6 x M25 1 x M32 1 x M40
Afmetingen	Breedte: 599 mm Diepte: 133,5 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,55 kg
Brutogewicht	1,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2026

Functies

Product omschrijving	EL Wartelplaat voor metrische wartels 4xM12/7xM20/5xM25/2xM40 tbv 3-delige EL, plaatstaal 1,5 mm plaatstaal, verzinkt, RAL 7035