

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.535

Wandbehuizingen EL, 3-delig

Staat: 4-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.535 - Wandbehuizingen EL, 3-delig voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat gesloten, boven, met borsteleenheid onder, montagerails, C-profielrails, uitlaatfilter, aardrail, wandbevestigingsbeugel

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | DK 7709.535 |
| Uitvoering | Wandbehuizingen IT voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar |
| Product omschrijving | Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel. |
| Materiaal | Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak | Poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs) |
| Levering | Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en borstelstrip onder, twee verticale montagerails en een horizontale C-rail voor kabelbevestiging Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar en ventilatieroosters aan de linker- en rechterzijde PE-rail met stervormige aarding Designzichtdeur 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5 Wandbevestigingsbeugel 10 mm, verstevigd Minicomforthandgreep voor binnenwerken Veiligheidssluiting 3524 E |
| Hoogte-eenheden | 9 HE |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 478 mm Diepte: 673 mm |

Funcities

| | |
|---|--|
| Inbouwdiepte | 620 mm |
| Binnenwerkse afmetingen | Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 415 mm |
| Diepte zwenkdeel | 516 mm |
| Diepte van het wanddeel | 135 mm |
| IK-code | IK08 |
| Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) | 450 N |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 36,1 kg |
| Brutogewicht | 38 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Product omschrijving | DK-wandbehuizing, 3-delig, BHD: 600x478x673 mm, 9 HE, voorgemonteerd, IP 54 met gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|