

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.135

Wandbehuizingen EL, 3-delig

Staat: 28-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.135 - Wandbehuizingen EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat gesloten, boven en onder, montagerails, C-profielrails, wandbevestigingsbeugel. Beschermklasse IP 55.

Functies

Bestelnr.	DK 7721.135
Uitvoering	Wandbehuizingen IT met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar
Product omschrijving	Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
Materiaal	Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering	Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, twee verticale montagerails en C-rail, horizontaal, voor kabelbevestiging Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar 4 wandbevestigingsbeugels 10 mm Designzichtdeur 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5 Veiligheidssluiting 3524 E Comforthandgreep voor binnenwerken en 2-punts vergrendeling
Hoogte-eenheden	21 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.012 mm Diepte: 473 mm
Inbouwdiepte	420 mm

Functies

Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 949 mm
Diepte zwenkdeel	316 mm
Diepte van het wanddeel	135 mm
IK-code	IK08
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)	750 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	46,55 kg
Brutogewicht	49 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Product omschrijving	EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 21 HE, 600x1012x473 mm BxHxD, inbouwdiepte 420 mm, diepte zwenkdeel 316 mm, belastbaarheid 75 kg, met montagerails en profielen in diepte verstelbaar

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------