


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.204

Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen

Staat: 5-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.204 - Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen voor DK-TS

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E.

Functies

Bestelnr.	DK 7824.204
Product omschrijving	Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting nr. 3524 E, vervangbaar door comforthandgreep. Voor optimale luchtdoorlaat in netwerkbhuizingen met een groot aandeel aan actieve componenten. Geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaat > 78 %.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: DK-TS Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	17,4 kg
Brutogewicht	18,4 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen, 800x2000x