

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.207

Plaatstalen deur

Staat: 12-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.207 - Plaatstalen deur voor DK-TS

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E.

Functies

Bestelnr.	DK 7824.207
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting nr. 3524 E, vervangbaar door comforthandgreep.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: DK-TS Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	34,485 kg
Brutogewicht	36,3 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	Cooling, 800x2000x