


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 7824.282

Plaatstalen zichtdeur, verticaal gedeeld

Staat: 5-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.282 - Plaatstalen zichtdeur, verticaal gedeeld voor TS 8

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.

## Functies

Bestelnr.	DK 7824.282
Product omschrijving	Met ruit, 4-punts espagnoletsluiting en comforthandgreep voor enkele profielcilinders met veiligheidssluiting 3524 E. De gedeelde uitvoering maakt een ruimtegeoptimaliseerde opstelling van de kasten/behuizingen mogelijk bij een tegelijkertijd optimale toegang door de kleinere afstand tussen de afzonderlijke kasten-/ behuizingsrijen. Max. deuropeningshoek door reeds geïntegreerde 180°-scharnieren.
Materiaal	Frame: plaatstaal Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Hoogte 2200 mm niet met zwenkramen met 45 HE te combineren.
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: TS 8 Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	37,6 kg
Brutogewicht	37,6 kg
Douanetariefnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182204