


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.380

Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.380 - Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd voor DK-TS

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.

Functies

Bestelnr.	DK 7824.380
Product omschrijving	Met 130°-scharnieren en espagnoletsluiting incl. comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting nr. 3524 E. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke rijen kasten worden gereduceerd. De royale deurperforatie van de uitvoering met ventilatieopeningen ondersteunt bovendien de klimaatbeheersing van de inbouwcomponenten. Geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaat > 78 %.
Materiaal	Plaatstaal
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Geschikt voor	Behuizingstype: DK-TS Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	26,32 kg
Brutogewicht	28 kg
Douanetariefnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, 800x2000x