


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.381

**Bodemplaatmodulen voor
kabelinvoer, achter**

Staat: 6-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.381 - Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer, achter voor TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS-IT, SE voor gebruik in bodemframe van netwerkkast. De bodemplaatmodulen kunnen worden toegepast in plaats van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.

Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Bestelnr. | DK 7825.381 |
| Product omschrijving | Voor eenvoudige, afgedichte kabelinvoer. |
| Materiaal | Moduulplaat: plaatstaal Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Opmerking | De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten |
| Afmetingen | Diepte: 237,5 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: TS IT TS VX SE TX CableNet Breedte: 800 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,75 kg |
| Brutogewicht | 1,78 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Functies

Product omschrijving

DK Bodemplaatmoduul, voor kabelinvoer met borstel, diepte: 237,5 mm, voor kastbreedte: 800 mm, voor TS, TS IT, SE, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt