


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554 Inbouwframe 54 HE

Staat: 7-12-2025 Bron: www.rittal.nl

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Inbouwframe 54 HE voor TS 8

Voor de inbouw van een asymmetrisch 19"-niveau met 42 HE aan bruikbaar montagevlak alsmede voor integratie van nog eens 12 HE, die asymmetrisch verticaal kunnen worden ingebouwd.

Functies

Bestelnr.	DK 7827.554
Product omschrijving	Voor de inbouw van een asymmetrisch 19"-niveau met 42 HE aan bruikbaar montagevlak alsmede voor integratie van nog eens 12 HE, die asymmetrisch verticaal kunnen worden ingebouwd. De extra asymmetrische uitbreiding kan worden verdeeld in 3 boven elkaar geplaatste montageniveaus met steeds 4 HE aan montagevlak. Het inbouwframe kan zowel aan de voor- als achterzijde worden geïntegreerd.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Hoeksteunen (verzinkt) Zijplaat: gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. asymmetrisch 12 HE montageframe
Hoogte-eenheden	54 HE
Inbouwafmetingen	Installation depth for components: 482,6 mm Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Additional vertical installation space U	12 HE
Opmerking	Levertijd op aanvraag
Geschikt voor	Behuizingstype: TS 8 Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	1 set
Nettogewicht	8
Brutogewicht	9

Functies

Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177302594
ECLASS 8.0	27189261