

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.731 Montageframe, 19"

Staat: 23-6-2026 (Bron: rittal.com/nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.731 - Montageframe, 19" voor TS, CS basic- en moduulbehuizingen

Voor de opbouw van het voorste en achterste 482,6 mm (19")-niveau, het gelaste 482,6 mm (19")-montageframe kan volledig in diepte variabel worden bevestigd.



## Functies

Bestelnr.	DK 7856.731
Product omschrijving	Het gelaste 19"-montageframe kan volledig in diepte verstelbaar worden bevestigd en dient voor de vormgeving van het voorste en achterste 19"-niveau. Aan de zijkanten en aan de achterzijde beschikt het montageframe over de systeemboring van het TS kastprofiel, zodat ook hier diverse TS systeemtoebehoren zoals kabelopvangrails, kabelgeleidingsbeugels etc. kunnen worden bevestigd.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Belastbaarheid	Tot max. 10.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.

# Funcities

---

Opmerking	Een combinatie van 19"-montageframe en een dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren is niet mogelijk. Voor een actieve beluchting is een toepassing met het modulaire ventilatiedak aanbevolen.
Geschikt voor	Behuizingstype: TS 8 CS basicbehuizingen CS moduulbehuizingen Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	13 kg
Brutogewicht	14 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261