Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080

PSM Zero-U-Space

Staat: 19-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.





Functies

Bestelnr.	DK 7859.080
Product omschrijving	Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.
Materiaal	Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Lengte	1.695 mm
Aansluiting (elektrisch)	Wago-bus X-COM
Aantal	2
Fase per voeding	3~
Nominale stroom (max.)	16 A
Moduulsteekplaatsen (max.)	6
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Montage-instructie	Diverse aansluitkabels, ook voor 1-fase aansluiting
Afmetingen	Lengte: 1.695 mm

© Rittal 2026

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Hoogte: ≥ 2.000 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,5 kg
Brutogewicht	2,8 kg
Douanetariefnummer	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Product omschrijving	PSM Stroomrail Zero-U 2x3fase 16A

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit