

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.081 PSM Zero-U-Space

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.081 - PSM Zero-U-Space

Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.



Funcities

Bestelnr.	DK 7859.081
Product omschrijving	Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.
Materiaal	Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Lengte	1.695 mm
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	vast/CEE
Aantal	1
Fase per voeding	3~
Nominale stroom (max.)	16 A
Moduulsteekplaatsen (max.)	6
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Afmetingen	Lengte: 1.695 mm

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Hoogte: ≥ 2.000 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4 kg
Brutogewicht	4,3 kg
Douanetariefnummer	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Product omschrijving	PSM Stroomrail Zero-U 1x3fase 16A

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit