

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.050

Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.050 - Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

IT-netwerkbehuizing, voorgemonteerd met zichtdeur, 19"-profielen, zijwanden en sokkel.



Funcities

Bestelnr.	TX 7888.050
Uitvoering	1e generatie met zichtdeur met zijwanden

Funcities

Voordelen

Dakplaat, meerdelig, gesloten, bestaande uit gelast middendeel en zonder gereedschap te integreren kabelgeleidingsprofielen aan de buitenzijden

Met openingen aan beide zijden voor kabelinvoer over de complete kastdiepte

Dakplaat-middendeel en kabelgeleidingsprofielen met afgeronde randen voor een systematische kabelinvoer waarbij rekening wordt gehouden met de minimale buigradius

Dak incl. verzonken uitsparing in het derde deel achterin voor opname van een ventilatoreenheid voor actieve beluchting

Om de kabelinvoer te vergemakkelijken zijn de kabelgeleidingsprofielen eenvoudig, zonder gereedschap te verwijderen en naderhand weer vast te klikken

Door de geïntegreerde buigradius wordt kabelinvoer langs scherpe randen vermeden

Locatievariabele kabelgeleiding

Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius

"Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak

Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast

TS- en VX-compatibele toebehoren

Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw

Materiaal

Kast: plaatstaal

Deur: plaatstaal, 1,2 mm

Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm

19"-profielen: plaatstaal, 2 mm

Kast: plaatstaal

Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm

Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm

Oppervlak

Behuizingsframe: dompelgrondlak

Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating

General colour

RAL 7035

Kleur

RAL 7035

Incl. kastframe, dak en deuren. Handgrepen: RAL 7035

Interieuropbouw: RAL 9005

Functies

Levering	Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter Kastframe met deuren en dakplaat Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid Twee 19"-profielen voor en achter Volgens EN 60 950 geteste frame-aarding, gemonteerd Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen 4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd) Sokkelplinten, geventileerd (meegeleverd) Borstelkit voor kabelinvoer in dak (meegeleverd) 10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd) 24 x 19"-montageclip, 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) 4 kabelgeleidingsrails voor de bevestiging van kabels in de kastdiepte met kabelklemmen (meegeleverd) IPPC-palet 19"-profielen
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Hoogte sokkel	100 mm
Hoogte incl. sokkel	2.100 mm
Niveaustand (in de leveringstoestand)	445 mm
19"-bevestiging	Twee 19"-profielen voor en achter
Uitvoering	Voorgemonteerd met zijwanden
Uitvoering dak	Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren

Functies

Uitvoering deur voorzijde	Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Uitvoering 19"-niveau(s)	19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid	5000 N
Opmerking	Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	140 kg
Brutogewicht	148 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	Netwerkbehuizing TX CableNet, voormonteerd, met zichtdeur aan de voorzijde incl. designhandgreep, plaatstalen deur achter, zijwanden, sokkel en essentiële elementen voor kabelgeleiding, BHD: 800x2000+100x800 mm, 42 HE

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------