

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.266

Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 6-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.266 - Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.



Functies

Bestelnr.	TX 7888.266
Uitvoering	1e generatie met zichtdeur met zijwanden
Voordelen	Locatievariabele kabelgeleiding Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius "Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast TS- en VX-compatibele toebehoren Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw

Functies

Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, 1,2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm 19"-profielen: plaatstaal, 2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter Kastframe met deuren en dakplaat Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, uitneembaar met waterval-concept voor kabelinvoer voor en achter of optioneel aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid Twee 19"-profielen voor en achter IPPC-palet 19"-profielen
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Hoogte-eenheden	42 HE
Niveaustand (in de leveringstoestand)	345 mm
Uitvoering	met zijwanden
Design doors	gesloten
Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde	Zichtdeur, ééndelig met éénlaags veiligheidsglas 3 mm Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°

Funcities

Belastbaarheid	5000 N
Belastbaarheid	5.000 N
Opmerking	Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	100 kg
Brutogewicht	108,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK