

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.510

## Netwerkbehuizing TE 8000

Staat: 21-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.510 - Netwerkbehuizing TE 8000

TE 8000 IT-rack met zichtdeur, voorbereid voor de individuele interieuropbouw.

## Functies

Bestelnr.	TE 7888.510
Uitvoering	met zijwanden
Voordelen	Geen behuizingsframe Optimale toegankelijkheid Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid Draairichting deur om te wisselen
Materiaal	Plaatstaal Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Montageframe: dompelgrondlak Vlakke delen: poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	RAL 7035
Levering	Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar Zichtdeur voor, incl. 130-scharnier, design-greep en veiligheidssluiting 3524 E Plaatstalen deur achter, incl. 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten) Dakplaat, incl. verdekte uitsparing voor kabelinvoer en voor optionele ventilator 4 stelvoeten, M10 (meegeleverd) 4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd) Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden	42 HE

# Funcities

Hoogte-eenheden	42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	130 mm / 130 mm /
Niveaustand (in de leveringstoestand)	495 mm
Belastbaarheid	4.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 20
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	88,5 kg
Brutogewicht	96,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TE 8000 Netwerkbehuizing, 42 HE, 600x2000x800 mm BxHxD, RAL 7035, met zichtdeur en zijwanden

# Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------