


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7888.610

Borstelkit

Staat: 16-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7888.610 - Borstelkit voor TE 8000

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | DK 7888.610 |
| Product omschrijving | Voor kabelinvoer via de dakplaat. |
| Voordelen | Voor het eenvoudig opsteken op uitsnederand |
| Materiaal | Kunststof dragers met borstelbezetting Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0 Borstel: kunststof, UL 94-HB |
| Borstellengte | 30 mm |
| Lengte | 390 mm |
| Afmetingen | Breedte: 19 mm Lengte: 390 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: TE 8000 Breedte: 600 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 0.198 |
| Brutogewicht | 0.222 |
| Douanetariefnummer | 96035000 |
| EAN | 4028177802148 |
| E-Number Sweden | E7282513 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |