


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7888.612

Borstelkit

Staat: 16-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7888.612 - Borstelkit voor TE 8000

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Functies

Bestelnr.	DK 7888.612
Product omschrijving	Voor kabelinvoer via de dakplaat.
Voordelen	Voor het eenvoudig opsteken op uitsnederand
Materiaal	Kunststof dragers met borstelbezetting Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0 Borstel: kunststof, UL 94-HB
Borstellengte	30 mm
Lengte	590 mm
Afmetingen	Breedte: 19 mm Lengte: 590 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TE 8000 Breedte: 800 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0.272
Brutogewicht	0.318
Douanetariefnummer	96035000
EAN	4028177802155
E-Number Sweden	E7282514
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421