

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 6-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - Netwerkbehuizing TX CableNet met geventileerde deuren

Een nieuw niveau kabelmanagement: De TX CableNet combineert een jarenlange ervaring in een IT-rack dat qua functionaliteit en kwaliteit aan alle eisen voldoet. Voorbereid voor een individuele interieuropbouw.



Funcities

Bestelnr.	TX 7888.731
Uitvoering	2e generatie demonteerbaar geventileerd met zijwanden
Product omschrijving	Optimale IT-rackoplossing voor plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, lage plafondhoogten of moeilijk toegankelijke ruimten. Geen vermogensverliezen door ongebruikte hoogte-eenheden bij opbouwcomponenten met uitsluitend kleine elektrocomponenten

Funcities

Voordelen	<p>Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul.</p> <p>Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw</p> <p>Zijwanden geschroefd voor snelle toegang</p> <p>19"-profielen, in breedte en diepte verstelbaar en met de mogelijkheid voor een asymmetrisch gepositioneerde interieuropbouw</p> <p>Kan worden gedemonteerd</p> <p>Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw</p>
Materiaal	<p>Dak: plaatstaal, 1,5 mm</p> <p>Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm</p> <p>Deur: plaatstaal, 1,2 mm</p> <p>19"-profielen: plaatstaal, 2 mm</p> <p>Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm</p>
Oppervlak	<p>Behuizingsframe: dompelgrondlak</p> <p>Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating</p>
Kleur	RAL 7035
Levering	<p>Behuizing met geventileerde deur aan de voorzijde en deur aan de achterzijde</p> <p>Kastframe, demonteerbaar, met 19"-profielen, voor en achter</p> <p>Zijwanden</p> <p>Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul.</p>
Afmetingen	<p>Breedte: 800 mm</p> <p>Hoogte: 2.000 mm</p> <p>Diepte: 1.000 mm</p>
Hoogte-eenheden	42 HE
Niveaustand (in de leveringstoestand)	645 mm
19"-bevestiging	demonteerbaar
Uitvoering	met zijwanden
Design doors	geventileerd

Functies

Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd
Uitvoering deur voorzijde	Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
Belastbaarheid	5000 N
Belastbaarheid (statisch)	500 kg
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	125 kg
Brutogewicht	135 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TX CableNet, met geventileerde deur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, behuizing demonteerbaar, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit