

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.738

# Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 2-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.738 - Netwerkbehuizing TX CableNet met geventileerde deuren

Een nieuw niveau kabelmanagement: De TX CableNet combineert een jarenlange ervaring in een IT-rack dat qua functionaliteit en kwaliteit aan alle eisen voldoet. Voorbereid voor een individuele interieuropbouw.



## Funcities

|            |  |
|------------|--|
| Bestelnr.  | TX 7888.738  |
| Uitvoering | 2e generatie<br>demonteerbaar<br>geventileerd<br>met zijwanden   |
| Voordelen  | Nieuw dakplaatconcept: geoptimaliseerde benutting van het totale behuizingsvolume bij de bekabeling van behuizingen, alsook optionele integratie van een ventilatormodulaal<br>Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw<br>Zijwanden geschroefd voor snelle toegang<br>19"-profielen, voor en achter, in diepte verstelbaar<br>Kan worden gedemonteerd<br>Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw |

# Functies

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Materiaal                             | Dak: plaatstaal, 1,5 mm<br>Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 1,2 mm<br>19"-profielen: plaatstaal, 2 mm<br>Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm  |
| Oppervlak                             | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating  |
| Kleur                                 | RAL 7035  |
| Levering                              | Behuizing met geventileerde deur aan de voorzijde en deur aan de achterzijde<br>Kastframe, demonteerbaar, met 19"-profielen, voor en achter<br>Zijwanden<br>Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul. |
| Afmetingen                            | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 800 mm   |
| Hoogte-eenheden                       | 42 HE   |
| Niveaustand (in de leveringstoestand) | 445 mm  |
| 19"-bevestiging                       | demonteerbaar   |
| Uitvoering                            | met zijwanden   |
| Design doors                          | geventileerd  |
| Uitvoering deur achter                | Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd  |
| Uitvoering deur voorzijde             | Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd<br>Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %   |
| Belastbaarheid                        | 5000 N  |
| Belastbaarheid (statisch)             | 500 kg  |
| Basismateriaal                        | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid                      | 1 st.   |
| Nettogewicht                          | 104,5 kg  |

# Funcities

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Brutogewicht       | 114,5 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9             | EC002499 |
| ETIM 8             | EC002499 |
| ECLASS 8.0         | 27180207 |

---

## Product omschrijving

TX CableNet, met geventileerde deur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, behuizing demonteerbaar, BHD: 800x2000x800 mm, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)          |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit |

---